

Anclaje ator. Quick M10 con tec. de "pres. p/instalar", p/or. de 8 mm - 290 kg

NÚMERO DE CATÁLOGO

CRLAM10EG

CARACTERÍSTICAS

Para uso en ladrillos de concreto y sólidos

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 390010

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 10

B: 32 mm


C: 22 mm

Longitud (L): 72mm

Diámetro de broca: 8mm

Profundidad de taladro: 50mm

Carga estática: 2900N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

