

Tuerca Carril strut Quick M10 con tec. de "pres. p/inst." - 375 kg

NÚMERO DE CATÁLOGO

CRLSM10EG

CARACTERÍSTICAS

Proporciona una fijación universal rápida de la varilla roscada y herrajes a los perfiles del canal strut estándar

Se puede utilizar para prefabricar ensambles, los cuales se pueden presionar de manera rápida sobre las varillas roscadas previamente instaladas

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 390004

Material: Hierro fundido

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 10


B: 35 mm

C: 19.5 mm

D: 13.5 mm

Longitud (L): 23mm

Carga estática: 3750N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

