

# Soporte estructural universal con perfil strut, 14.3 mm del orificio

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CSBUS1**

## CARACTERÍSTICAS

Se usa para instalaciones cuando el arriostramiento es perpendicular a la estructura

Una sola llave se adapta a toda la tornillería, lo que elimina la necesidad de cambiar las herramientas

La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 404568

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Tamaño de taladro (HS): 14.3 mm

Anchura (W): 40.6 mm

Espesor (T): 6.4 mm

A: 133.4 mm

B: 12.7 mm

C: 40.6 mm

D: 50.8 mm

E: 66 mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La longitud de corte del perfil strut es  $\pm 1$  in (25 mm) de la longitud medida.

| Cargas FM    |                             |                                                                  |           |           |           |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º de pieza | Elemento de arriostramiento | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical |           |           |           |
|              |                             | 30° - 44°                                                        | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBUS1       | 41 x 41 Canal strut         | 8940 N                                                           | 12630 N   | 15210 N   | 16940 N   |
| CSBUS2       | 41 x 41 Canal strut         | 8940 N                                                           | 12630 N   | 15210 N   | 16940 N   |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

