

Ménsula de canal en U, perforada con soporte, 300 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

CUCS0300HD

CARACTERÍSTICAS

Ménsula de perfil en U con soporte

Diseño perforado/ranurado



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 312120

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Longitud (L): 300mm

Altura (H): 230 mm

Anchura (W): 40 mm

Tamaño de taladro (HS): 13 mm

A: 30 mm

B: 30 mm



C: 50 mm

D: 11 mm

E: 36 mm

Espesor (T): 3 mm

Diámetro (Ø): 11 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

