

Canal strut tipo DD, ranurado, 124 mm x 41 mm x 2.5 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

DD25H6000PG

CARACTERÍSTICAS

Canal formado en frío, ranurado

Soldado adosado



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 310650

Tipo de perfil ranurado: DD (124 x 41 mm)

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Espesor (T): 2.5 mm

Longitud (L): 6000mm

Altura (H): 124 mm



Anchura (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

