

Abrazadera para servicios pesados según DIN 3567, HD, 102mm diá, 3 1/2" tubo

NÚMERO DE CATÁLOGO

DIN102HD



CARACTERÍSTICAS

Para requerimientos estáticos mayores en la construcción industrial

Apto para fijar aplicaciones de puntos

Se puede soldar sobre la viga en T para formar un elemento deslizante

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 400214

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Diámetro exterior (OD): 102 mm

Diámetro del tubo: 3 1/2"


NB/DN: 90

Tamaño de taladro (HS): 18 mm

Anchura (W): 50 mm

Espesor (T): 8 mm

A: 166 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

