


Canal en C tipo E0, perforado, 27 mm x 15,5 mm x 1,5 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

E015H2000PG

CARACTERÍSTICAS

Perforado, laminado en frío



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 599997

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Longitud (L): 1980mm

A: 30 mm

B: 27 mm


C: 15.5 mm

D: 60 mm

Y: 8.5 x 20 mm

Espesor (T): 1.5 mm

Tamaño de taladro (HS): 10.5 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

