

# BC-MSM Conduit a mordaza, montaje lateral, 23.4–35 mm OD, 16 mm Máx. Brida

## NÚMERO DE CATÁLOGO


**EBC16MSM**

## CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Elimina el conduit con dobléz de compensación

El clip del conduit gira 360 grados



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 172660

Material: Spring Steel


Acabado: nVent CADDY Armour

Diámetro exterior (OD): 23.4 - 35 mm

Espesor del reborde (FT): 16 mm Max

Par de apriete (TQ): 3 N·m

Carga estática: 110N



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

