

Trapecio para suspensión con varilla roscada, acero elás., orif. M8



NÚMERO DE CATÁLOGO

EERTIM8

CARACTERÍSTICAS

Soporta la varilla roscada

Impresión de rosca para una instalación sencilla



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 173130

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Tamaño de taladro (HS): 8 mm

Tipo de taladro: Roscado

Espesor del reborde (FT): 0.8 - 3 mm


Diámetro de broca: 7mm

Carga estática 1 (F1): 450N

Carga estática 2 (F2): 900N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática 1 representa un espesor de patín de viga de 0,8 a 2 mm (0,03 a 0,07 in). La carga estática 2 representa un espesor de patín de viga de 2 a 3 mm (0,07 in a 0,12 in).



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

