

Arandela de encaje a presión, 33 mm de diámetro



NÚMERO DE CATÁLOGO

ESG1

CARACTERÍSTICAS

Proporciona protección 360° para cables, conduits, plomería y plomería de rociadores contra incendios en postes de metal

Se inserta una ojalen un orificio de 34 mm perforado en el sitio, o se juntan dos en un orificio perforado en fábrica, de cualquier formato

El ojal puede dividirse para usarlo en instalaciones preexistentes


Cumple con UL® 2043 y es ideal para utilizarse en espacios para el manejo de aire (plenum)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 188470

Material: Polietileno

Diámetro exterior (OD): 33 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

