

# FCS Colgador pera con altura ajustable, tubo de 1 1/2", DN40, 48 mm, varilla M10

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**FCS0150M10**

## CARACTERÍSTICAS

Recomendado para la suspensión de tuberías estacionarias no aisladas de Sistemas de Rociadores contra Incendio

Estructura rediseñada y tuerca ciega para minimizar la fricción y facilitar el ajuste de nivel en la varilla roscada (diámetros de 1/2 in a 4 in)

Extremos especialmente forjados para simplificar el ensamble y desensamble del colgador

Bordes redondeados para ayudar a guiar la tubería a través del colgador limitando el riesgo de daño en la tubería plástica o de metal

El paquete incluye toda la tornillería necesaria para la instalación



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 597972

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro del tubo: 1 1/2"

NB/DN: 40

Diámetro exterior (OD): 48 mm

Tamaño de la varilla (RS): M10

Anchura (W): 10 mm

A: 99 mm



B: 41 mm

C: 17 mm

Carga estática: 2000N

Tamaño de llave: 15 mm

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

