

FCS Colgador pera con altura ajustable, tubo de 2 1/2", DN65, 76 mm, varilla M10



NÚMERO DE CATÁLOGO

FCS0250M10

CARACTERÍSTICAS

Recomendado para la suspensión de tuberías estacionarias no aisladas de Sistemas de Rociadores contra Incendio

Estructura rediseñada y tuerca ciega para minimizar la fricción y facilitar el ajuste de nivel en la varilla roscada (diámetros de 1/2 in a 4 in)

Extremos especialmente forjados para simplificar el ensamble y desensamble del colgador

Bordes redondeados para ayudar a guiar la tubería a través del colgador limitando el riesgo de daño en la tubería plástica o de metal

El paquete incluye toda la tornillería necesaria para la instalación



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 597974

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro del tubo: 2 1/2"

NB/DN: 65

Diámetro exterior (OD): 76 mm

Tamaño de la varilla (RS): M10

Anchura (W): 10 mm

A: 142 mm



B: 68 mm

C: 30 mm

Carga estática: 3500N

Tamaño de llave: 15 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

