

FCS Colgador pera de altura ajustable, 5" tubo, 125 DN, 140 mm OD, M12 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

FCS0500M12

CARACTERÍSTICAS

Recomendado para la suspensión de tuberías estacionarias no aisladas de Sistemas de Rociadores contra Incendio

Estructura rediseñada y tuerca ciega para minimizar la fricción y facilitar el ajuste de nivel en la varilla roscada (diámetros de 1/2 in a 4 in)

Extremos especialmente forjados para simplificar el ensamble y desensamble del colgador

Bordes redondeados para ayudar a guiar la tubería a través del colgador limitando el riesgo de daño en la tubería plástica o de metal

El paquete incluye toda la tornillería necesaria para la instalación



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 597977

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro del tubo: 5"

NB/DN: 125

Diámetro exterior (OD): 140 mm

Tamaño de la varilla (RS): M12

Anchura (W): 15 mm

A: 227 mm



B: 114 mm

C: 44 mm

Carga estática: 5000N

Tamaño de llave: 18 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

