

FPN Anclaje universal, 8–10 mm Tornillo

NÚMERO DE CATÁLOGO

FPN12

CARACTERÍSTICAS

Fijación de expansión para tornillos para placa/panel de yeso o madera

Para usarse en concreto, ladrillo y concreto liviano



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 570740

Material: Nylon

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Diámetro del tornillo: 8 - 10 mm

Longitud: 60mm

Diámetro de broca: 12mm

Profundidad de taladro: 70mm

Carga estática 1: 1800N

Carga estática 2: 950N

Carga estática 3: 800N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Consulte Carga estática 1 al realizar anclajes en hormigón no fisurado C20/25. Consulte Carga estática 2 al realizar anclajes en ladrillo macizo Mz 20. Consulte Carga estática 3 al realizar anclajes en ladrillos silicocalcáreos macizos KS 20.

Las cargas estáticas se calculan usando el diámetro máximo del tornillo.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

