

Soporte de letrero para poste circular, dos orificios, M8 del orificio, Roscado

NÚMERO DE CATÁLOGO

FXB22S2

CARACTERÍSTICAS

El diseño de la pata ensanchada proporciona un ajuste seguro al sujetar cada pata en su lugar

Soporte de fijación para Fixoband

Tuercas y arandelas de acero inoxidable incluidas



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 350120


Material: Acero inoxidable 302 (EN 1,4324)

Tamaño de rosca (TS): M8

Tipo de taladro: Roscado

A: 20 mm

B: 38 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

