

# Abrazadera tubería alta resist. aislada 340-356 mm, tubo 14", M20, electrogalv.



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**HDI350EG**

## CARACTERÍSTICAS

La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas

El patín de viga se abre fácilmente para diámetros de tubo menores a 4 in

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 579027

Material: Acero;Caucho EPDM-SBR

Acabado: Electrogalvanizado

Temperatura: -50 to 110 °C

Color: Negro

Diámetro exterior (OD): 340 - 356 mm

Diámetro del tubo: 14"

NB/DN: 350

Tamaño de la varilla (RS): M20

Anchura (W): 50 mm

Espesor (T): 5 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 16 mm

Diámetro del tornillo, métrico (Sc): M16


Longitud del tornillo (L): 60mm

Carga estática: 12500N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

