

HD NI Abrazadera de tubo para servicios pesados, EG, 54–59mm OD, M8, M10 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

HDN059

CARACTERÍSTICAS

La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 577008

Tuerca incluida: Sí

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro exterior (OD): 54 - 59 mm

Tamaño de la varilla (RS): M8;M10

Anchura (W): 30 mm


Espesor (T): 2.5 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6 mm

Diámetro del tornillo, métrico (Sc): M6

Longitud del tornillo (L): 30mm

Carga estática: 2000N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

