

HD NI Abrazadera de tubo para servicios pesados, EG, 149–155mm OD, M12, M16 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

HDN155

CARACTERÍSTICAS

La tuerca conectora con soldadura de filete tiene extremos planos para ajustarse a llaves inglesas



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 577021

Tuerca incluida: Sí

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro exterior (OD): 149 - 155 mm

Tamaño de la varilla (RS): M12;M16

Anchura (W): 40 mm


Espesor (T): 4 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 10 mm

Diámetro del tornillo, métrico (Sc): M10

Longitud del tornillo (L): 40mm

Carga estática: 5000N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

