


Soporte para canal strut en viga interno

NÚMERO DE CATÁLOGO

INC8

CARACTERÍSTICAS

Se monta en el canal strut dentro de las vigas



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 336290

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Tipo de perfil ranurado: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm)

A: 13 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 8



Longitud del tornillo (L): 25mm

Par de apriete (TQ): 6 N·m

Carga estática: 450N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El carril strut debe cortarse 20 mm (3/4 in) menos que la distancia interior entre las dos alas de la viga, para adaptar las mordazas



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

