

# Perfil de caucho para canal en C, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 canal, 30 m



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**ISOE01**

## CARACTERÍSTICAS

Perfil de aislamiento EPDM para evitar el contacto entre el soporte y el ducto de ventilación

Para usar con perfiles en C

Se puede usar con varillas roscadas hasta de M10

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 400914

Material: Caucho EPDM-SBR

Temperatura: -50 to 110 °C


Tipo de canal: E0;E0L;E1;E2;E2L;E3;E4

Longitud (L): 30m

Altura (H): 6 mm

Anchura (W): 31 mm

Tamaño de taladro (HS): 8.5 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

