

Var. a clip p/vig. en C, acero elás., or. M10, roscado, ala de viga de 1,5-4 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

J1M10TI

CARACTERÍSTICAS

Se fija a vigueta joist y vigueta en C

Soporta la varilla roscada

El colgador de varilla roscada puede girar para proporcionar un despliegue vertical



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 175050

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour


Tamaño de taladro (HS): 10 mm

Tipo de taladro: Roscado

Espesor del reborde (FT): 1.5 - 4 mm

A: 10 mm Min

Carga estática: 700N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

