

Méns. de canal strut tipo C, ran., acero, HD, 2,5 mm x 300 mm x 41 mm x 21 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

KC25H0300HD

CARACTERÍSTICAS

Canal ranurado

Soldado sobre la placa de montaje plana



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 311659

Tipo de perfil ranurado: C (21 x 41 mm)

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Espesor (T): 2.5 mm

Longitud (L): 300mm

Altura (H): 125 mm

Anchura (W): 45 mm

X: 14 x 27 mm

Y: 14 x 27 mm

A: 22 mm


B: 41 mm

C: 21 mm

D: 50 mm

E: 6 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

