

Perno en T KP para canal en C E0/E0L/E1, M8 Tornillo, 40 mm Tornillo



NÚMERO DE CATÁLOGO

KP2708040

CARACTERÍSTICAS

Para usar con perfiles en C

Montado previamente con arandela y tuerca grandes

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 590077

Tipo de canal: E0;E0L;E1

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro del tornillo (Sc): 8

Longitud del tornillo (L): 40mm

A: 25 mm



B: 14 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La fuerza de deslizamiento F2 se limita a 600 N para todos los tipos de tuerca y pernos en T para el sistema de canal en C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1300 N
E0L	800 N
E1	1900 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

