

Perno en T KP para canal en C E4, M10 Tornillo, 35 mm Tornillo



NÚMERO DE CATÁLOGO

KP3810035

CARACTERÍSTICAS

Para usar con perfiles en C

Montado previamente con arandela y tuerca grandes

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 590207

Tipo de canal: E4

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro del tornillo (Sc): 10

Longitud del tornillo (L): 35mm

A: 30 mm

B: 23 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La fuerza de deslizamiento F2 se limita a 600 N para todos los tipos de tuerca y pernos en T para el sistema de canal en C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E4	2600 N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

