

Macrofix no aislada con cierre fácil, tubo de 1 1/2", DN40, 48,3-50 mm, var. M10

NÚMERO DE CATÁLOGO

MPZ050



CARACTERÍSTICAS

Contiene un mecanismo que cierra fácilmente

Las arandelas de plástico evitan aplastar el tubo de plástico o CPVC y garantizan un ajuste flotante

Los bordes brillantes y el área soldada especialmente diseñada ayudan a proteger la tubería de CPVC

Ideal para instalaciones en las que el espacio es limitado y requieren que los servicios se realicen cerca de la superficie de fijación

Apto para tubos de rociadores de acero 3/4 in a 2 in (20 a 50 DN)

Elimina la necesidad de soporte sísmico cuando la tensión de los cables se mantiene a menos de 150 mm (6 in) de la superficie de fijación

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 12)



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 595057

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro del tubo: 1 1/2"

NB/DN: 40

Diámetro exterior (OD): 48.3 - 50 mm



Tamaño de la varilla (RS): M10

Anchura (W): 30 mm

Espesor (T): 2 mm

Carga estática: 1725N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

