

Articulación con arandela de caucho, varilla M10, 200 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO


MTVB10200

CARACTERÍSTICAS

Incluye varilla, tuerca, arandela y bloque de distribución de carga

La varilla roscada se asegura para evitar el retiro no intencional

Con aprobación para usarse en sistemas estacionarios de protección contra incendios (para tubos de hasta 2 in)



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 584466

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 10

Longitud (L): 200mm

Diámetro de broca: 25mm


Carga estática: 800N

Carga estática máxima (F): 20kN

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática representa la carga máxima recomendada cuando se fija a una hoja en trapecio.

El valor de carga estática máxima no considera las características de capacidad de carga del material de soporte. El factor de seguridad correspondiente se debe sumar a esta capacidad de carga.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

