

Abrazadera de tubo ovalada con tuerca, 25 DN, M8, M10 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

MXOVDN25EG

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para ser compatible con tubos dobles preaislados y un cable de alimentación integrado para colectores de calor solar

La forma de la mordaza proporciona una fijación estable a la pared o techo



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 403800

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

NB/DN: 25

Tamaño de la varilla (RS): M8;M10

A: 71 mm

B: 124 mm

Anchura (W): 20 mm

Espesor (T): 2 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6

Longitud del tornillo (L): 20mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

