

# Tuerca para canal strut sin resorte, Acero, EG, M8 Varilla, 6 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**NUTM8EG**

## CARACTERÍSTICAS

Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 315015

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 3:01



Tamaño de la varilla (RS): 8

Espesor (T): 6 mm

Par de apriete (TQ): 28 N·m

| Resistencia de extracción |               |                   |        |        |
|---------------------------|---------------|-------------------|--------|--------|
| N.º de pieza              | Tipo de canal | Espesor del canal |        |        |
|                           |               | 2,5 mm            | 2 mm   | 1,5 mm |
| NUTM6xx                   | A, C          | 2000 N            | 2000 N | 2000 N |
|                           | D, E          | 2000 N            | -      | -      |
| NUTM8xx                   | A, C          | 3330 N            | 3330 N | 3330 N |
|                           | D, E          | 3330 N            | -      | -      |
| NUTM10xx                  | A, C          | 4890 N            | 4440 N | 4440 N |
|                           | D, E          | 4890 N            | -      | -      |
| NUTM12xx                  | A, C          | 4890 N            | 4660 N | 4440 N |
|                           | D, E          | 3670 N            | -      | -      |
| NUTM12Txx                 | A             | 5670 N            | 5050 N | 4440 N |
|                           | D, E          | 4250 N            | -      | -      |
| NUTM16xx                  | A             | 5670 N            | 4660 N | 4440 N |
|                           | D, E          | 4250 N            | -      | -      |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

