

OCDC Gancho para techo, 1–2.5 mm Brida



NÚMERO DE CATÁLOGO

OCDC68MM

CARACTERÍSTICAS

Proporciona un orificio de montaje móvil

Se fija a la cubierta metálica sin tener que perforar o taladrar orificios

Se asegura entre la superposición de dos láminas de acero

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 160700

Material: Acero

Acabado: nVent CADDY Armour

Tamaño de taladro (HS): 6.8 mm


Espesor del reborde (FT): 1.0 - 2.5 mm

B: 54 mm

C: 46 mm

X: 13 x 8.5 mm

Carga estática: 400N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

