

Placa base de dos orificios para varilla roscada, ac. inox., M8, var. M10, 70 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBRM8M10L70S6

CARACTERÍSTICAS

Para servicios livianos con dos orificios y una
tuerca/adaptador



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 587175

Material: Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)

Tamaño de la varilla (RS): 8;10

Longitud (L): 70mm


Anchura (W): 33 mm

Espesor (T): 2 mm

A: 48 mm

B: 10 mm

C: 8 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

