

Cable/conduit a clip de cables, 15–23 mm OD, 2–4 mm Alambre



NÚMERO DE CATÁLOGO

PCS2

CARACTERÍSTICAS

Soporta cable y conduit sin doblar el cable de acometida

Instalación más rápida que los métodos tradicionales



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 170881

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Diámetro exterior (OD): 15 - 23 mm


Tamaño del cable: 2 - 4 mm

Tamaño de taladro (HS): 6.8 mm

Carga estática máxima (F): 110N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

NEC® 300.11 requiere una varilla/cable de acometida especializados y EC311.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

