

Kit de marco H p/azotea Pyramid, espuma

NÚMERO DE CATÁLOGO

PHK



CARACTERÍSTICAS

La parte inferior de espuma o caucho ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

La interfaz de azotea de caucho es ideal para la instalación de secciones de paneles solares

El kit incluye 2 postes base con hardware para montaje preinstalado, 6 pernos, 6 tuercas de canal strut y 2 soportes L para completar el marco H

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

Compatible con canales strut estándar



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 360420

Material: Polipropileno;Polietileno

Temperatura: -34.4 to 54 °C

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Interfaz de techo: Espuma

Tipo de perfil ranurado: A (41 x 41 mm)

Altura (H): 117 mm

Longitud (L): 314mm

Anchura (W): 314 mm


Superficie: 0.18m²

Carga estática: 6670N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática representa 3335 N por base. El usuario final debe seleccionar y evaluar la estructura de canales strut para asegurarse que el Marco H puede soportar apropiadamente la carga aplicada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

