

# Clip Metálico a Presión, 10 cable, 4.8 mm del orificio

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**PKM10H3**

## CARACTERÍSTICAS



Ideal para corridas de cable pequeñas

El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación

Los bordes redondos ayudan a prevenir el daño en el cable

Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 182044

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour



Capacidad del cable: 10

Tamaño de taladro (HS): 4.8 mm

Longitud (L): 171.5mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Soporta cables de hasta 13 mm cuando se instala con una rondana estándar de 6 mm.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

