

Clip metálico de fijación resistente al fuego, 10 cable



NÚMERO DE CATÁLOGO

PKM10H6IN

CARACTERÍSTICAS

Incluye un inserto para obtener la resistencia contra incendios grado E30 de acuerdo a la DIN 4102-12

Ideal para corridas de cable pequeñas

El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación

Los bordes redondos ayudan a prevenir el daño en el cable

Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 182048

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Tamaño de taladro (HS): 7.2 mm



Longitud (L): 171.5mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prueba de resistencia al fuego realizada con los tipos de cables enumerados. Se puede utilizar un cable de seguridad libre de halógenos equivalente de acuerdo con las directrices nacionales.

E30 Fire Rating Data Cable Capacity				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Part Number	Number of Wire Pairs	Wire Diameter	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

