

Arandela en forma de U para canal en C, 39 mm x 17.5 mm, 8.5 mm del orificio

NÚMERO DE CATÁLOGO

PLNE3408

CARACTERÍSTICAS

Arandela envolvente en forma de U

Para usar con perfiles en C



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 588280

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

A: 39 mm



B: 30 mm

C: 17.5 mm

Espesor (T): 3 mm

Tamaño de taladro (HS): 8.5 mm

Tipo de canal: E2;E3;E4



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

