

PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 29–34 mm OD, 1" tubo, 25 DN



NÚMERO DE CATÁLOGO

PXI034EG

CARACTERÍSTICAS

Incluye tuerca de combinación macho/hembra

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 577900

Material: Acero;Caucho EPDM-SBR

Acabado: Electrolgalvanizado

Temperatura: -50 to 120 °C

Diámetro exterior (OD): 29 - 34 mm

Diámetro del tubo: 1"

NB/DN: 25

Tamaño de la varilla (RS): M10

Rosca (G): 1/2"

Anchura (W): 27 mm

Espesor (T): 2.3 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6


Longitud del tornillo (L): 20mm

Carga estática: 2500N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El revestimiento es de caucho EPDM.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

