

# PX NI Abrazadera de tubo, S316, 74–79 mm OD, 1/2" Rosca, 31 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**PXN079S6**

## CARACTERÍSTICAS

Incluye tuerca de combinación macho/hembra

Para servicios pesados



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 577560

Tuerca incluida: Sí

Material: Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)

Diámetro exterior (OD): 74 - 79 mm

Diámetro del tubo: 2 1/2"

NB/DN: 65

Tamaño de la varilla (RS): M10

Rosca (G): 1/2"



Anchura (W): 31 mm

Espesor (T): 2 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 8

Longitud del tornillo (L): 25mm

Carga estática: 2500N



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

