

PX NI Abrazadera de tubo, S316, 213–219 mm OD, 3/4" Rosca, 38 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

PXN219S6

CARACTERÍSTICAS

Incluye tuerca de combinación macho/hembra

Para servicios pesados



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 577770

Tuerca incluida: Sí

Material: Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)

Diámetro exterior (OD): 213 - 219 mm

Diámetro del tubo: 8"

NB/DN: 200

Tamaño de la varilla (RS): M12

Rosca (G): 3/4"



Anchura (W): 38 mm

Espesor (T): 2.5 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 8

Longitud del tornillo (L): 30mm

Carga estática: 3500N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

