

Tuerca para carril de montaje rápido con varilla roscada, M10 Varilla, 22 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

QSNM10040EG

CARACTERÍSTICAS

Proporciona una fijación universal rápida de la varilla roscada y herrajes a los perfiles del canal strut estándar

Tuerca deslizante para carril , lista para usar

El muelle mantiene el conjunto en posición hasta que se rosca la tuerca

Libre de halógenos



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 592922

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 10

Longitud 1 (L1): 22 mm

Longitud 2 (L2): 50 mm

A: 8 mm

B: 4 mm

C: 41 mm

Par de apriete (TQ): 55 N·m


Carga estática 1 (F1): 4400N

Carga estática 2 (F2): 4400N

Carga estática 3 (F3): 4900N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática 1 representa un espesor de canal strut de 1,5 mm. La carga estática 2 representa un espesor de canal strut de 2,0 mm. La carga estática 3 representa un espesor de canal strut de 2,5 mm.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

