


Clip de seguridad para aplicaciones existentes, 266.7 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

RS10

The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

CARACTERÍSTICAS

Ideal para instalaciones nuevas y existentes

Se puede intallar sin desmontar el sistema de soportación y/o la abrazadera

Compatible con todas las mordazas standard para viga nVent CADDY, y se puede ajustar a la varilla roscada o al tornillo de apriete

El agujero con perfil de gota es compatible con varias medidas de varilla roscada reduciendo el inventario alrededor de un 50%

El bisel del agujero en forma de gota se ajusta a la varilla roscada eliminando el movimiento durante la instalación

Proporciona una sujeción segura en zonas sísmicas y es conforme a las exigencias de NFPA



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 590252

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Longitud (L): 266.7mm

Anchura (W): 44.5 mm

Espesor (T): 1.5 mm

Tamaño de la varilla (RS): M10;M12;M16;M20


Tamaño de taladro (HS): 28.6 mm

A: 82.3 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Agregue 50,8 mm (2 in) al ancho del patín de viga para determinar la longitud mínima requerida de retén.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

