

Clip básico de conducto de plástico, 25 mm OD

NÚMERO DE CATÁLOGO

SCBC25

CARACTERÍSTICAS

Instalación de conduit a presión

Compatible con inserto sin rosca de plástico o con un simple tornillo, permite fijarse fácilmente a una variedad de estructuras, incluyendo hormigón, ladrillo, cubiertas metálicas y madera contrachapada

Los clips se pueden montar fácilmente juntos con un número limitado de puntos de fijación a la estructura

No propagación de llama según IEC 61386-25

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 800014

Material: Polipropileno


Temperatura: -10 to 85 °C

Diámetro exterior (OD): 25 mm

A: 32 mm

B: 34 mm

C: 22 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

