

# Fijación de cable, 20–40 mm Diámetro



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SCDKS2040**

## CARACTERÍSTICAS

Para la instalación de uno o varios cables directamente sobre el hormigón

El diseño discreto reduce el impacto visual

Libre de halógenos

Estabilizado UV

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 800053

Material: Polipropileno


Temperatura: -10 to 85 °C

Diámetro (Ø): 20 - 40 mm

Diámetro de taladro: 6mm

Profundidad de taladro: 30mm

Carga estática: 170N



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

