

# Inserto para bandeja de cable

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SCEDV**


## CARACTERÍSTICAS

Para instalar clips para conducto en bandejas de cable con ranuras

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 800035

Material: Nylon

Temperatura: -20 to 85 °C

A: 20 mm




B: 11 mm

C: 16 mm

D: 6 mm

E: 6 - 9 mm

Espesor (T): 0.50 - 1.1 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

