


Inserto sin rosca para pletina metálica



NÚMERO DE CATÁLOGO

SCESV

CARACTERÍSTICAS

Para la instalación de los clips para conducto en bandejas de cable o fijaciones de acero muelle con agujeros

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 800034

Material: Nylon


Temperatura: -20 to 85 °C

Altura (H): 18 mm

Anchura (W): 20 mm

Espesor (T): 0.50 - 1.1 mm

Tamaño de taladro (HS): 6 - 8 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

