

Conduit plástico flexible y abrazadera, diámetro exterior 16–20 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

SCFC1620



CARACTERÍSTICAS

Instalación de conduit a presión

El diseño flexible, permite soportar varios tamaños de conducto con una única fijación

Compatible con distintos anclajes para fijar en diversas estructuras como: hormigón, ladrillo, contrachapado, bandeja de cable, fijaciones de acero muelle y varilla roscada

Los clips se pueden montar fácilmente juntos con un número limitado de puntos de fijación a la estructura

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

No propagación de llama según IEC 61386-25

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV

Halogen free

UV-stabilized


Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 800020
Material: Polipropileno
Temperatura: -10 to 85 °C
Diámetro exterior (OD): 16 - 20 mm
A: 32 mm
B: 16 - 18 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica +1.800.753.9221 Opción 1: Atención al cliente Opción 2: Soporte técnico	Europa Países Bajos: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793	Europa Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404	Asia-Pacífico Shanghái: +86 21 2412 1618/19 Sídney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--

