

# Base de montaje para fijación de cable

## NÚMERO DE CATÁLOGO

### SCFS



## CARACTERÍSTICAS

Permite instalar el cable a una distancia fija del hormigón cuando se usa un soporte de cable

Se puede usar en ambas direcciones, permitiendo distintas separaciones

Libre de halógenos

Estabilizado UV

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 800054

Material: Polipropileno

Temperatura: -10 to 85 °C



Altura (H): 13 mm

Anchura (W): 22 mm

Fondo (D): 10mm

A: 8 mm

B: 15 mm



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

