

Anclaje simple para cable con inserto, 10 mm Máx. Diámetro

NÚMERO DE CATÁLOGO

SCKB10

CARACTERÍSTICAS

Ideal para corridas de cable pequeñas

Se pueden instalar hasta dos clips juntos por anclaje, permitiendo instalar cable y conducto con un solo agujero

El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación

Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas y vasta apretar para instalar

Libre de halógenos

Estabilizado UV



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 800040

Material: Polipropileno

Temperatura: -10 to 85 °C

Capacidad del cable: 13

Diámetro de taladro: 6mm



Profundidad de taladro: 30mm

Altura (H): 48 mm

Longitud (L): 149mm

Anchura (W): 15 mm

Carga estática: 240N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

