

SIT CLIM Abrazadera de tubo aislada con extremos de caucho, 19 mm Aisl, 21 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN



NÚMERO DE CATÁLOGO

SCLI19I0021

CARACTERÍSTICAS

Previamente montadas con abrazaderas de acero de dos tornillos

Resistencia contra incendios B2 según DIN 4102-1

Clasificación contra incendios M1 según NFP 92-501

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 580310

Espesor del aislamiento: 19 mm

Material: Acero;Poliisocianurato

Acabado: Electrogalvanizado

Densidad: 80 kg/m³

Fuerza compresiva: 520 kPa @ 23 °C

Conductividad térmica: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Temperatura: -40 to 90 °C


Diámetro exterior (OD): 21 mm

Diámetro del tubo: 1/2"

NB/DN: 15

Tamaño de la varilla (RS): M8;M10

B: 50 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

