

Abrazadera para tubos aislados con extremos de caucho, aislamiento de 19 mm, tubo de 89 mm (3")



NÚMERO DE CATÁLOGO

SCLI19I0089

CARACTERÍSTICAS

Previamente montadas con abrazaderas de acero de dos tornillos

Resistencia contra incendios B2 según DIN 4102-1

Clasificación contra incendios M1 según NFP 92-501

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 581680

Espesor del aislamiento: 19 mm

Material: Acero;Poliisocianurato

Acabado: Electrogalvanizado

Densidad: 80 kg/m³

Fuerza compresiva: 520 kPa @ 23 °C

Conductividad térmica: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Temperatura: -40 to 90 °C


Diámetro exterior (OD): 89 mm

Diámetro del tubo: 3"

NB/DN: 80

Tamaño de la varilla (RS): M8;M10

B: 50 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

