

Clip para conducto flexible de plástico con Taco Incluido, 25–32 mm OD



NÚMERO DE CATÁLOGO

SCUSA2532

CARACTERÍSTICAS

Instalación de conduit a presión

El diseño flexible, permite soportar varios tamaños de conducto con una única fijación

Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas, y es suficiente presionar la fijación en el ladrillo o hormigón

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

No propagación de llama según IEC 61386-25

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 800027

Material: Polipropileno

Temperatura: -10 to 85 °C

Diámetro exterior (OD): 25 - 32 mm


Longitud (L): 81mm

Anchura (W): 32.6 mm

A: 21 mm

B: 18.3 mm

Carga estática: 170N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

